



Worki filtracyjne absorpcyjne

Najlepsze rozwiązanie usuwania oleju i zanieczyszczeń.

Wewnątrz standardowego worka filtracyjnego umieszczony jest worek wewnętrzny, wypełniony materiałem polipropylenowym melt blown w formie „spaghetti”. Jednorodny i stały przepływ cieczy od wewnątrz na zewnątrz zapewnia perforowany rdzeń.

Dodatkowo stabilizuje on konstrukcję worka filtracyjnego.

Materiały konstrukcyjne worka nie zawierają silikonu


Specyfikacja filtra:

Materiał	Worek zewnętrzny polipropylen igłowany kolendrowany jednostronnie Worek wewnętrzny polipropylen Spun-bond Materiał absorbcyjny polipropylen Melt-blown w formie spaghetti Rozmiar 2 – 800 g Rozmiar 1 – 400 g Rdzeń polipropylen Kołnierz samo-doszczelniający polipropylen
Skuteczność	5; 10; 25; 50; 100; 200 μm

Rozmiary - parametry

Materiał	Powierzchnia filtracyjna	Maksymalny przepływ ¹
01: Ø 180 x 430 mm 02: Ø 180 x 810 mm	01: 0,24 m ² – 7x32" 02: 0,48 m ² – 7x	01: 5 m ³ /h – 22 GPM 02: 10 m ³ /h – 44 GPM
Maksymalna temperatura pracy	Polipropylen 90 °C (194 °F)	
Rekomendowana ΔP wymiany worka	0,5 bar (7,3 psi)	

¹ Dla cieczy o lepkości dynamicznej 1 mPa · s @ 20 °C.



Oznaczenia worków filtracyjnych

Materiał

ABSPO - worek absorpcyjno-filtracyjny

Efektywność

dokładność filtracji - mikronaż

ABSPO - 5; 10; 25; 50; 100; 200 μm

Wykończenie

G - powierzchnia kalandrowana

Rozmiar

Rozmiar worka filtracyjnego

1 - $\varnothing 177/L=430$ [mm]

2 - $\varnothing 177/L=810$ [mm]

Powierzchnia filtra

0,24 m²

0,48 m²

Typ kołnierza

P - kołnierz polipropylenowy samodoszczelniający

WE - worek zgrzewany

ABSPO 100 G2P-WE